


Axiálna montážna sada EAMM-A-D50-80G-S1

Číslo dielu: 2734291

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	1190 g
Kód rozhrania akčného člena	D50B
Kód rozhrania vstupu motora	80G
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS