


Konštrukčná zostava dorazu EADP-ES-R3-32

číslo dielca: 2735411

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 325 deg
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	1,3 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	290 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	Berýliový bronz, poniklovaný
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál držiaka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný