



Mechový valec EB-80-20

číslo dielca: 2748903

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Požadovaný montážny priemer	95 mm
Zdvih	20 mm
Maximálna výška pri vysunutí	70 mm
Max. sklápací uhol	10 deg
Max. zapustenie	5 mm
Minimálna montážna výška	50 mm
činnosť	jednočinný
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
sila na návrat (spätný pohyb)	400 N
Hmotnosť výrobku	500 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál mechu	CR
Materiál telesa	Hliníkový odliatok