

Mechový valec EB-80-45

číslo dielca: 2748904

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Požadovaný montážny priemer	95 mm
Zdvih	45 mm
Maximálna výška pri vysunutí	110 mm
Max. sklápací uhol	15 deg
Max. zapustenie	10 mm
Minimálna montážna výška	65 mm
činnosť	jednočinný
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
sila na návrat (spätný pohyb)	200 N
Hmotnosť výrobku	500 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál mechu	CR
Materiál telesa	Hliníkový odliatok