

Paralélna montážna sada EAMM-U-70-D40-52B/C-96

Číslo dielu: 2786802

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	70
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	118 000065
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.18 Nm
Preositeľný krútiaci moment	7 Nm
Hmotnosť výrobku	1780 g
Kód rozhrania akčného člena	D40B
Kód rozhrania vstupu motora	52B 52C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS