

# Paralelná montážna sada EAMM-U-110-D50-60G-120

číslo dielca: 2797368

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	110
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	799 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,3 Nm
Prenosný krútiaci moment	25 Nm
Hmotnosť výrobku	5.290 g
Kód rozhrania, pohon	D50B
Kód rozhrania, motor in	60G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS