

# Nástrčné T-spojenie NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

číslo dielca: 2839867

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Hmotnosť výrobku	25 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, priama, M12x1, 5-pin, A-kódovaná
Elektrický prípoj 2	Zásuvka, priama, M12x1, 5-pin, A-kódovaná
Elektrický prípoj 3	Zástrčka, priama, M12, 5-pin, A
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál tesnení	FPM
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi pozlátený