


Brzdový odpor CACR-KL2-40-W2000

Číslo dielu: 2882343

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | 500 |
| Montážna poloha | voľná konvekcia zvislo |
| Impulzná energia brzdového odporu pri 380 V | 8000 Ws |
| Impulzná energia brzdového odporu pri 780 V | 7200 Ws |
| Výkon pri 35% ED a 20°C | 2000 W |
| Menovitý výkon brzdového odporu | 800 W |
| Menovitý výkon brzdového odporu pri 380 V | 600 W |
| Menovitý výkon brzdového odporu pri 780 V | 480 W |
| Hodnota odporu | 40 Ω |
| Povolenie | c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | 0 °C...50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2400 g |
| Spôsob upevnenia | voliteľne: s priechodným otvorom s príslušenstvom |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |