

Pišťoľ pre montáž klipov AGTC-T-SG-1+Z1


číslo dielca: 2927784

Výbehový typ

[V kufríku s príslušenstvom](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G1/4
Typ ovládania	mechanický
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
Teplota okolia	5 ... 40 °C
Materiál telesa	PA - zosilnený TPE-S
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o strojoch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota média	5 ... 40 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť výrobku	750 g
Materiál pripojovacieho závit	Eloxovaná hliníková zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál spony	Nerezová pružinová oceľ
Materiál držiaka	vysokolegovaná oceľ
Prípojenie náradia	T-drážka s aretačným kolíkom