


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D80-80G

Číslo dielu: 2946763

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Preositeľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	1990 g
Kód rozhrania akčného člena	D80B
Kód rozhrania vstupu motora	80G
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS