

Ventil VOFD-L35T-

číslo dielca: 2956784

FESTO

priamo riadený, menovitá šírka 3,5mm.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2-cestný, zatvorený, monostabilný, poloautomatický 3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Šírka	51 mm
Štandardný menovitý prietok	406 l/min
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	priamoriadený sedlový ventil
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	3,5 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou žiadna tlačítkom
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Vhodnosť pre vákuum	nie
b-hodnota	0,15
C-hodnota	1,8 l/sbar
Prietok Kv, napúšťanie	0,32 m3/h
Prietok Kv, odvetranie	0,32 m3/h
Štandardný nominálny prietok 2-3	440 l/min
Čas vypnutia	60 ms
Čas zapnutia	40 ms
Pracovné médium	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-50 ... 60 °C
Teplota okolia	-50 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	390 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR VMQ
Materiál telesa	Povrchovo upravený hliník vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ