


# Pripojovacia doska VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

číslo dielca: 2999476

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Prietok Kv, napúšťanie	2,2 m <sup>3</sup> /h
Prietok Kv, odvetranie	8,6 m <sup>3</sup> /h
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Hmotnosť výrobku	250 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	Príruba 1/4 pripojovací obrazec podľa NAMUR
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Povrchovo upravený hliník
Materiál tesnení	NBR