



elektromagnetický ventil

MZH-3-0,4-LED

číslo dielca: 30217

FESTO

Micro-Pneumatic, s magnetickou cievkou a ručným pomocným ovládaním, bez zásuvky.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Funkcia ventilu | 3/2 zatvorený monostabilný |
| Štandardný menovitý prietok | 4 l/min |
| Pracovný tlak | 0 ... 7 bar |
| Konštrukčné vyhotovenie | Tanierová podložka |
| Spôsob ochrany | IP40 so zásuvkou |
| Menovitá hodnota | 0,4 mm |
| Druh riadenia | priamo |
| Čas vypnutia | 13 ms |
| Čas zapnutia | 5 ms |
| Spínacia doba | 100% |
| Charakteristická hodnota cievky | 24V DC: 0,55W |
| Pracovné médium | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Teplota média | -5 ... 50 °C |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 20 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka 1 | pripájacia platňa |
| Pneumatická prípojka 2 | pripájacia platňa |
| Pneumatická prípojka 3 | pripájacia platňa |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |