

prírubový valec EFK-8-25-P


číslo dielca: 30253

Výbehový typ

[so spätnou pružinou](#)

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
priemer piesta	8 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	20 N