


Prípojovacia doska NAUE-1/4-NPT-1-ISO

číslo dielca: 30427

FESTO

so schémou pripojenia podľa ISO 5599/I a na potrebnú dĺžku
prerezaným integrovaným elektrickým prípojom podľa ISO 5599/II.
prípoje dolu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPTF
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	1/8 NPTF
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPTF
Pneumatická prípojka 2	1/4 NPTF
Pneumatická prípojka 3	1/4 NPTF
Pneumatická prípojka 4	1/4 NPTF
Pneumatická prípojka 5	1/4 NPTF