


radová pripájacia doska VIGK-04-D-1-NPT

číslo dielca: 30428

FESTO

pre ventilový terminál

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Šírka | 149 mm |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 16 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Osvedčenie | UL - Recognized (OL) |
| Typ upevnenia prípojovacej dosky | s priebežným vŕtaním |
| Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14 | NPT1/8-27 |
| Pneumatická prípojka 1 | NPT1/2-14 |
| Pneumatická prípojka 2 | NPT1/4-18 |
| Pneumatická prípojka 3 | NPT1/2-14 |
| Pneumatická prípojka 4 | NPT1/4-18 |
| Pneumatická prípojka 5 | NPT1/2-14 |
| Materiálová informácia pre pripájaciu dosku | Hliníkový tlakový odliatok |