

# koncová doska IEPL-04-D-1-NPT

číslo dielca: 30429

FESTO

pre ventilový terminál

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	64 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Typ upevnenia prípojovacej dosky	zaskrutkovateľné
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 1	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 3	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 5	NPT1/2-14