


Prípojovací kábel KDI-SB202-BU25

číslo dielca: 30437

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 300 V
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-10 ... 80 °C
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Elektrická prípojka	Priama zásuvka / priama zásuvka M12x1 / Sub-D 5-pinový / 25-pinový
Káblové usporiadanie	4 x 0,14 mm ²
Priemer kábla	4,5 ... 6,5 mm
Dĺžka kábla	5 m
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou svorka
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi pozlátený