

# výkyvný pohon DRQ-63-90-PPV-A

číslo dielca: 30588

Výbehový typ

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Uhol tlmenia	65 deg
Uhol otáčania	90 deg
Tolerancia koncových polôh	4 deg
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	1,5 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	37 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,04 kgm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	8.650 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	cementačná oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)