

# Voľnobeh FLSR-12-L


číslo dielca: 30930

Classic - nepoužívať pre nové projekty

[pre otočný pohon DSR.](#)

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Smer otáčania	Ľavobežné
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Nm
Hmotnosť výrobku	220 g
Materiál telesa	Hliníkový odlatok
Materiál púzdra	cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	cementačná oceľ