


Zásuvka s káblom KMF-1-24DC-2.5-LED

Číslo dielu: 30935

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrický prípoj	Zásuvka
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Dĺžka kábla	2.5 m
Priemer kábla	6 mm
Štruktúra kábla	3 x 0,75 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PC POM
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz