


Zásuvka s káblom KMF-1-230AC-2.5

Číslo dielu: 30936

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Spôsob upevnenia | na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3 |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Hmotnosť výrobku | 170 g |
| Elektrický prípoj | Zásuvka |
| Menovité prevádzkové napätie AC | 230 V |
| Pripojenie ochranného vodiča | je k dispozícii |
| Dĺžka kábla | 2.5 m |
| Priemer kábla | 6 mm |
| Štruktúra kábla | 3 x 0,75 mm ² |
| Druh krytia | IP67 podľa IEC 60529 |
| Teplota okolia | -20 °C...80 °C |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Materiál plášťa kábla | PVC |
| Materiál telesa | PC POM |
| Materiál nástrčných kontaktov | Bronz |