


Zásuvka s káblom KMV-1-230AC-2,5

číslo dielca: 30940

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre V-magnety.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrická prípojka	zásuvka Prípojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	2,5 m
Priemer kábla	6 mm
Káblové usporiadanie	3x0,75
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PC
Materiál kontaktov zástrčky	bronz