


Bezdotykový spínač SMPO-1-H-B

Číslo dielu: 31008

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	Bloková konštrukcia
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Princíp merania	magnetický
Prevádzkový tlak	2 bar...6 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Teplota okolia	-15 °C...60 °C
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,2 mm
Čas zapnutia	30 ms
Čas vypnutia	25 ms
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s príslušenstvom
Funkcia ventilu	3/2
Pneumatický prípoj	Nástrčná vsuvka PK-3
Hmotnosť výrobku	14 g
Materiál telesa	Mosadz PA POM
Indikácia spínacieho stavu	optický
Druh krytia	IP65
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L