


Vidlicová koncovka SG-M8

číslo dielca: 3111

★ Základný program

so šesťhrannou maticou, pre výkyvné upevnenie valca (zo strany
piestnej tyče), podľa DIN ISO 8140.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M8
Vyhovuje predpisu	DIN 71752 ISO 8140
Závitové pripojenie	vnútorný závit M8
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	53 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované