


Ložiskové púzdro LBG-50

číslo dielca: 31763

FESTO

pre sférické uloženie s kyvnou prírubou SSNG, alebo kĺbovú hlavicu SGS pri valcoch DNGU, DNG, DNC.
alebo pre sférické uloženie s kyvnou prírubou SNCS, alebo kĺbovú hlavicu SGS pri valcoch AEN, ADN, ADNP.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Velkosť | 50 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033 | F5 |
| Teplota okolia | -40 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 540 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál upevnenia | odlievanie ušľachtilej ocele |
| Materiál čapu | cementačná oceľ |
| Materiál poistky | pružinová oceľ |