


Ložiskové púzdro LBG-80

číslo dielca: 31765

FESTO

pre sférické uloženie s kyvnou prírubou SSNG, alebo kĺbovú hlavicu SGS pri valcoch DNGU, DNG, DNC.
alebo pre sférické uloženie s kyvnou prírubou SNCS, alebo kĺbovú hlavicu SGS pri valcoch AEN, ADN, ADNP.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	1.050 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Tvárna liatina
Materiál čapu	cementačná oceľ
Materiál poistky	pružinová oceľ