

Vodiaca jednotka EAGF-P1-KF-16-

číslo dielca: 3192939

Výbehový typ

pre elektrický valec EPCO.

Výbehový typ. Dodateľný do 2025. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
Zdvih	1 ... 200 mm
Reverzná vôľa	0 µm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	25 m/s ²
Max. Rýchlosť	1 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Max. sila Fy	160 N
Max. sila Fy statická	355 N
Max. sila Fz	160 N
Max. sila Fz statická	355 N
Maximálny moment Mx	6 Nm
Max. moment Mx statický	13 Nm
Maximálny moment My	4 Nm
Max. moment My statický	9 Nm
Maximálny moment Mz	4 Nm
Max. moment Mz statický	9 Nm
Posuvná sila	3,2 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	160 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	600 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	8 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	8 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	29 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	4,5 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušíľachtená oceľ Tvrdo pochrómované
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný