


# Vodiaca jednotka EAGF-P1-KF-25-200

Číslo dielu: 3192949

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Zdvih	200 mm
Reverzná vôľa	0 ľm
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Max. zrýchlenie	25 m/s <sup>2</sup>
Max. rýchlosť	1 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Max. sila Fy	320 N
Max. sila Fy statická	415 N
Max. sila Fz	320 N
Max. sila Fz statická	415 N
Max. moment Mx	15 Nm
Max. statický moment Mx	19 Nm
Max. moment My	10 Nm
Max. statický moment My	12 Nm
Max. moment Mz	10 Nm
Max. statický moment Mz	12 Nm
Síla posuvu	4 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	300 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1080 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	12 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	30 mm
Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm	4.5 mm
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál vodiaceho prvku	Popúšťaná oceľ tvrdó chrómované
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný