


Lineárna jednotka SLM-20- -KF-A

číslo dielca: 32783

FESTO

Centrovacie kolíky, alebo krúžky sú súčasťou dodávky lineárnej jednotky. Snímač SIEN- ... je možné objednať v objednávacom kóde PV, PH, NV, NH, alebo samostatne.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 800 mm
priemer piesta	20 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh pre indukčné snímače
Premenné	Základné vyhotovenie Dutá vodiaca tyč Dutá vodiaca tyč a reverzná platňa
Pracovný tlak Mpa	0,7 MPa
Pracovný tlak	7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	188 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	188 N
Pohybovaná hmotnosť	1.400 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	21 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	2.620 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	21 g
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	PA TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník