

prírubové upevnenie FNG-80


číslo dielca: 32944

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	1.495 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované