

# pätkové upevnenie HNG-125

číslo dielca: 32953

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	125
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	2.025 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia, upevnenie	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované