


# Spojkový diel KSG-M27X2

Číslo dielu: 32967

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M27x2
Montážna poloha	ľubovoľná
Závitový prípoj	Vnútorňý závit M27x2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	1083 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Oceľ pozinkované
Materiál závitovej časti	Oceľ pozinkované