

# výkyvná príruha SNG-40


číslo dielca: 32969

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU, hodiaci sa ložiskový kozlík LSNG, LSNSG.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia, čap	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre poistku	Pružinová oceľ, pozinkovaná