

# Kyvný pohon DSRL-1/2"-180-P-FW

číslo dielca: 33151



Classic - nepoužívať pre nové projekty

princíp otočného krídla, plynule nastavíte 3/4ný uhol výkyvu. Dorazový systém je oddelený od kyvného krídla, takže pôsobiace sily sú zachytené dorazovými zarážkami, pružné tlmiace dosky v koncových polohách.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Uhol tlmenia	2,2 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 180 deg
Uhol otáčania	0 ... 180 deg
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	1 Nm
Pneumatická prípojka	10-32 UNF-2B