

Voľnobeh FLSR-10-L

číslo dielca: 33298

Classic - nepoužívať pre nové projekty

[pre otočný pohon DSR.](#)

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	10
Smer otáčania	Ľavobežné
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,53 Nm
Hmotnosť výrobku	100 g
Materiál telesa	Hliníkový odlíatok
Materiál púzdra	cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	cementačná oceľ