

normovaný valec DSNU-3/4"- -P-A


číslo dielca: 33351

FESTO

Zakladajúce sa na DIN ISO 6432 pre bezdotykové snímanie. Rôzne možnosti upevnenia s a bez prídavných upevňovacích prvkov. S pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách.

Na snímanie polohy približovacími snímačmi je potrebný minimálny zdvih 10 mm.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 320 mm
priemer piesta	3/4"
podľa normy	ISO 6432
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/dosky obojstranné (P)
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	158,3 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	188,5 N
Pneumatická prípojka	M22x1,5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ