



# PE-menič PE-1/8

Číslo dielu: 3344

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60947-5-1
Povolenie	CCC
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku
Prevádzkový tlak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spínací výstup	kontaktný
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysterézou
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Spínací bod max.	0.8 bar
Min. bod vypnutia	0.2 bar
Max. napätie spínacieho výstupu AC	250 V
Max. napätie spínacích výstupov DC	250 V
Kategória použitia, indukčná záťaž	AC-14 DC-13
Kategória použitia pre ohmické zaťaženie	AC-12 DC-12
Elektrický prípoj	4- žilový Kábel
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Dĺžka kábla	1 m
Materiál plášťa kábla	PVC
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	G1/8
Hmotnosť výrobku	225 g

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál telesa	Eloxovaný hliník Zinkový tlakový odliatok
Materiál membrány	Chloroprénový kaučuk
Možnosti nastavenia	pevne nastavená
Druh krytia	IP65
Izolačné napätie	2 kV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň znečistenia	3