

Pätkové upevnenie DAMH-Q12-6

číslo dielca: 3371840

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	27 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál uholníka	Pozinkovaná oceľ