


Člen ALEBO OS-1/2

Číslo dielu: 3427

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia ALEBO
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Normálny menovitý prietok	5000 l/min
Prevádzkový tlak	1 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá šírka	12 mm
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS