

kruhový valec DSNU-1"- -PPV-A-S3

číslo dielca: 34275

FESTO


Zakladajúce sa na DIN ISO 6432 pre bezdotykové snímanie. Rôzne možnosti upevnenia s a bez prídavných upevňovacích prvkov. S nastaviteľným tlmením v koncovej polohe.

Na snímanie polohy približovacími snímačmi je potrebný minimálny zdvih 10 mm.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 10 ... 500 mm |
| priemer piesta | 1" |
| podľa normy | ISO 6432 |
| Tlmenie | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| koniec piestnice | vonkajší závit |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Dĺžka tlmenia | 17 mm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 247,4 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 294,5 N |
| Pneumatická prípojka | M22x1,5 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | FPM NBR |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre trubku valca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |