


elektromagnetický ventil

MYH-3-0,9-LED

číslo dielca: 34300

FESTO

Mini-Pneumatic, s magnetickou cievkou a ručným pomocným ovládaním, bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok	20 l/min
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Spôsob ochrany	IP40 so zásuvkou
Menovitá hodnota	0,9 mm
Druh riadenia	priamo
Čas vypnutia	14 ms
Čas zapnutia	5 ms
Spínacia doba	100%
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 1,8W
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	35 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 2	pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 3	pripájacia platňa
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok