



elektromagnetický ventil

MYH-5/3G-2,3-L-LED

číslo dielca: 34305

FESTO

Mini-Pneumatic, s magnetickou cievkou a ručným pomocným ovládaním, bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 v kľúčovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	125 l/min
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Spôsob ochrany	IP40 so zásuvkou
Menovitá hodnota	2,3 mm
Druh riadenia	predregulovaný
Čas vypnutia	38 ms
Čas zapnutia	8 ms
Spínacia doba	100%
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 1,8W
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	105 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	prípájacia platňa Batériový modul
Pneumatická prípojka 2	prípájacia platňa Batériový modul
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa Batériový modul
Pneumatická prípojka 4	Batériový modul
Pneumatická prípojka 5	Batériový modul
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok