

Elektromagnetická cievka MSFW-240-50/60-OD

Číslo dielu: 34424

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Indikátor spínacej polohy | nie |
| Min. doba príťahu | 10 ms |
| Doba zopnutia | 100% |
| Účinník cos {phi} | 0.7 |
| Parametre cievky | 240 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 9,0 VA, pridržiací výkon 7,0 VA |
| Prípustné výkyvy frekvencie | +/- 5 % |
| Prípustné výkyvy napätia | +/- 10 % |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | smernica EÚ k nízkemu napätiu |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-C1-L |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | -5 °C...40 °C |
| Max. uťahovací moment zásuvky | 0.4 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 55 g |
| Elektrický prípoj | 3-pin Nožové kontakty s pripojovacím obrazcom podľa štandardu Festo pre MSSD-F |
| Spôsob upevnenia | s ryhovanou maticou |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál elektromagnetickej cievky | Duroplast Meď Oceľ |
| Materiál vinutia | Meď |