


Pneumatický ventil VLX-2-1-MS

číslo dielca: 34436

FESTO

2/2-cestná funkcia, pneumaticky ovládaný, mosadzné vyhotovenie.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------|--|
| Konštrukčné vyhotovenie | Membránový ventil |
| Typ ovládania | pneumatický |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Prípoj procesného ventilu | G1 |
| Menovitá hodnota | 25 mm |
| Funkcia ventilu | 2/2 zatvorený monostabilný |
| Smer prúdenia | nereverzibilný |
| Tlak média | 1 ... 10 bar |
| Funkcia odsávania | neškrtiteľný |
| spôsob návratnosti | pneumatická pružina |
| Druh riadenia | predregulovaný |
| Riadiace médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Médium | filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 200 µm |
| Teplota média | -10 ... 80 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Štandardný menovitý prietok | 14.000 l/min |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Materiál skrutiek | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Číslo materiálu, skrutka | 1.4301 |
| Hmotnosť výrobku | 1.010 g |