


výkyvná príruha SNGB-200

číslo dielca: 34548

FESTO

pre valec DNG, DNGU, hodiaci sa ložiskový kozlík LN, LSN.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	200
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Hmotnosť výrobku	9.900 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia, upevnenie	Hliníkový tlakový odlatok
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované