


# Riadený spätný ventil HGL-1/4-NPT

Číslo dielu: 34878

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	odblokovateľná funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok	0 l/min...490 l/min
Prevádzkový tlak	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar 26.1 000032...145 000032
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR