


# Riadený spätný ventil HGL-3/8-NPT

Číslo dielu: 34879

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	odblokovateľná funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok	0 l/min...900 l/min
Prevádzkový tlak	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 000032...145 000032
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS