


Pneumatický ventil VLX-2-1/4-MS-NPT

číslo dielca: 34922

FESTO

2/2-cestná funkcia, pneumaticky ovládaný, mosadzné vyhotovenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	Membránový ventil
Typ ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	NPT1/4
Menovitá hodnota	13 mm
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Tlak média	1 ... 10 bar
Funkcia odsávania	neškrтитelný
spôsob návratnosti	pneumatická pružina
Druh riadenia	predregulovaný
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12	M5
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 200 µm
Teplota média	-10 ... 80 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Štandardný menovitý prietok	2.400 l/min
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiál telesa	Mosadz
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu, skrutka	1.4301
Hmotnosť výrobu	490 g