


# Vodiaca jednotka FEN-8/10- -KF

číslo dielca: 35197

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	8/10
Zdvih	1 ... 100 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. sila Fy	450 N
Max. sila Fy statická	680 N
Max. sila Fz	450 N
Max. sila Fz statická	680 N
Maximálny moment Mx	11 Nm
Max. moment Mx statický	16 Nm
Maximálny moment My	5 Nm
Max. moment My statický	7 Nm
Maximálny moment Mz	5 Nm
Max. moment Mz statický	7 Nm
Posuvná sila	15 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	8 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	300 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	8 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm	30 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	4,9 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná